

# p!nto *Mold Seat*

## Coussin ergonomique japonais pour fauteuil roulant



**Une bonne assise vous donne de l'énergie pour une vie active.**


P!NTO Mold Seat stimule le potentiel des personnes en fauteuil roulant, il aide à se débarrasser des tensions et à faciliter l'activité en position assise. Quand vous êtes assis sur P!NTO, vous avez l'impression que ce coussin s'ajuste à votre corps. Les hanches gardent leur mobilité, le bassin et le thorax sont soutenus. P!NTO réduit la fatigue et élimine le stress. De plus, une bonne assise vous donnera de l'énergie pour une vie active.

Conçu au Japon, Production au Japon, Distribution d'Italie





## 4 supports idéaux intégrés



## Comparaison des zones de tension en fonction de la posture



Le simple fait de placer le coussin P!NTO sur votre fauteuil roulant permet une assise confortable et relaxante.

Le corps se détend, votre tête est plus légère. Ce coussin maximise votre confort au quotidien.

Le corps est en mouvement permanent même en étant assis. Le coussin P!NTO crée une position dans laquelle le corps peut bouger tout en retrouvant son axe naturel, soulageant ainsi la fatigue.

Il s'adapte à plusieurs types de fauteuils roulants (avec dossier haut ou dossier réglable), à des chaises, des canapés, aux sièges de voiture, et est ainsi utilisable dans toutes les situations de la journée. Ce coussin empêche le corps de s'incliner vers l'avant et diminue la pression appliquée sur une zone trop étroite des fesses. Sur un fauteuil roulant sans coussin, l'instabilité de la posture fait naître de la tension dans les épaules et les bras, restreint les mouvements et génère de la fatigue. Le bassin tend à basculer en arrière, ce qui mène l'utilisateur à exercer inconsciemment une tension inverse pour ne pas glisser, provoquant du stress et de la douleur.

Grâce à ce coussin, votre énergie sera stimulée et optimisée pour la vie de tous les jours.

## Caractéristiques techniques:

Matériel du coussin : mousse de polyuréthane HR haute résilience

Housse : 100%  $\mu$ -func® (a transparent polyester processed special pure silver mixed fibre yarn)

Couleur : Bleu Foncé

Dimensions, Poids : largeur 40cm x hauteur 40cm x profondeur 40cm, 960g

Résistance de diminution d'épaisseur : seulement 4% de diminution après 80 000 compressions, test effectué selon les standards JIS (Japanese Industrial Standard)

Entretien : La housse peut être enlevée et lavée en machine. Le coussin intérieur ne demande pas d'entretien.

Application : Grâce à la finition anti-glisse de la base, le coussin reste en place même lorsque vous bougez.

Utilisation : Portable : En polyuréthane, léger et pliable, le coussin peut être transporté facilement.